

#urub cu cap rotund, loca# crestat DIN 85 O#el Zincat 4.8 M4X40



Cod Articol	24640.040.040
Marcă	-
UBB	950353154152
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637383
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M4
Lungime (L) (mm)	40
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	4183
DIN	85
ASME	B18.6.7M
ISO	1580
NF	E25-128

Specificatii tehnice

d_k	8
Filet complet $L \leq$	40
k	2.4
n	1.2
P	0.70

Desen tehnic

