



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M5X12

Cod Articol	24640.050.012
Marcă	-
UBB	950353154491
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637499
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
DIN	85
NEN	≈1603
NF	≈E25-128

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filet complet L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Desen tehnic

