
FABORY



Șurub **cap bombat XL,** locaș **cruce NF** ≈E25-129 Oțel **Zincat 4.8 M8X30**

Cod Articol	24650.080.030
Marcă	-
UBB	951353572344
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638748
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap bombat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-129

Specificatii tehnice

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	30
n	2
P	1.25

Desen tehnic

