

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M2X5

Cod Articol	24660.020.005
Marcă	-
UBB	950353515501
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638960
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Filet complet L ≤	18
k	1.6
L (mm)	5
Nr. locaș cruce	1
P	0.4

Desen tehnic

