

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H O#el Zincat 4.8 împachetare mare M2X8



Cod Articol	24660.020.008
Marcă	-
UBB	950353515766
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638984
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M2
Lungime (L) (mm)	8
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Informații suplimentare	împachetare mare
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	7045-H
DIN	7985-H

Specificatii tehnice

Thread length (min.)	16
d_k (max.)	4
Filet complet $L \leq$	18
k	1.6
Nr. locaș cruce	1
P	0.40

Desen tehnic

