

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform DIN 7985-H Oțel Simplu 4.8 M3X5

Cod Articol	24661.030.005
Marcă	-
UBB	500649013959
UNSPSC	31161504
EAN	8717077249813
PKG. of 2000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Simplu
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	20
k	2.4
L (mm)	5
Nr. locaș cruce	1
P	0.5

Desen tehnic

