



Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap cilindric locaș cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel Zincat #4-40X7/8

Cod Articol	24668.028.022
Marcă	-
UBB	500668229387
UNSPSC	31161504
EAN	8712423049345
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.4
Lungime	7/8 Inch
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Low carbon steel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	40

Info
Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standarde

ASME B18.6.3

Specificatii tehnice

A (max.)	0.219
H (max.)	0.08

Desen tehnic

FABORY

