
FABORY



Șuruburi **ASME B18.6.3 cu cap cilindric** locaș **cruce, filet UNC ASME B18.6.3** Oțel **Zincat #6-32X7/16**

Cod Articol	24668.035.011
Marcă	-
UBB	500668230013
UNSPSC	31161504
EAN	8712423049413
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	NO.6
Lungime	7/16 Inch
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Low carbon steel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Unified National Coarse
Filete pe inch	32
Info	Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.Screws with diameter No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Standarde

ASME	B18.6.3

Specificatii tehnice

A (max.)	0.27
H (max.)	0.097

Desen tehnic

Nr. locaş cruce 2

FABORY

