



Șurub cu cap înecat și locaș cruciform, Phillips DIN 965 A-H O#el Zincat 4.8 M3X6

Cod Articol	24671.030.006
Marcă	-
UBB	951353504784
UNSPSC	31161504
EAN	8715492641984
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M3
Lungime (L) (mm)	6
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	965 A-H
NF	E25-119-1
ISO	7046-1-H

Specificatii tehnice

Thread length (min.)	19
d_k (max.)	5.6
Filet complet $L \leq$	22
k (max.)	1.65
Nr. locaș cruce	1
P	0.50

Desen tehnic

