



Șurub cu cap înecat și locaș cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 M3X8

Cod Articol	24671.030.008
Marcă	-
UBB	951353504867
UNSPSC	31161504
EAN	8715492641991
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	8 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension). Approved by VdS and FM (from M10 upward only). Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.


Standarde

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	8

Desen tehnic



Nr. locaș cruce 1

P
FABORY 0.5