



Șurub cu cap înecat și locaș cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 M3X25

Cod Articol	24671.030.025
Marcă	-
UBB	500621768422
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509176
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension). Approved by VdS and FM (from M10 upward only). Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.


Standarde

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25

Desen tehnic



Nr. locaș cruce 1

P
FABORY 0.5