FABORY



Şurub **cu cap înecat** şi locaş **cruciform, Phillips DIN 965 A-H** Oțel **Zincat 4.8 M3X40**

Cod Articol	24671.030.040
Marcă	-
UBB	500621768679
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509190
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension).Approved by VdS and FM (from M10 upward only).Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.


Standarde

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40

Desen tehnic



Nr. locaş cruce	1
P	0.5