

Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M6X12

Cod Articol	24810.060.012
Marcă	-
UBB	950353874064
UNSPSC	31161504
EAN	8715492645135
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Filet complet $L \leq$	35
k	4.6
L (mm)	12
Nr. locaș cruce	3
P	1

Desen tehnic

