FABORY

Şurub **cu cap cilindric bombat** şi locaş **cruciform DIN 7985-Z** Oţel **Zincat, pasivat negru 4.8 M8X30**

Cod Articol	24812.080.030
Marcă	-
UBB	500668247850
UNSPSC	31161504
EAN	8712423041455
PKG. of 125	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oţel
Direcţie filet	Dreapta
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈7045
DIN	7985

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	16
Filet complet L ≤	40
k	6
L (mm)	30
Nr. locaş cruce	4
P	1.25

Desen tehnic

