



MaxxFast Șurub autoforant cap înecat, locaș cruce Phillips DIN ≈7504 O-H Bi- Metal ST4,2X16MM

Cod Articol	30310.042.016
Marcă	-
UBB	500618329246
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502344
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	4.2 mm
Lungime	16 mm
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap înecat
Material	Bi-Metal
Filete	Filet autofiletant
Info	Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.

Standarde

DIN	≈7504-O H
ISO	≈15482 H

Specificatii tehnice

D (mm)	4.2
dk	8
k	2.6
L (mm)	16
L1	5
Nr. locaș cruce	2

Desen tehnic

