

MaxxFast Bulon de ancorare MaxxFast Oțel inoxidabil A4 ETA-7 10X90



Cod Articol	30553.100.090
Marcă	-
UBB	500577357352
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323437
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	10 mm
Lungime	90 mm
Material	Oțel inoxidabil
Aprobare	ETA Option 7
Filete	Filet metric

Info

Exclusiv
împachetare
standard / cutii
întregi.do =
Diametrul nominal
de găurire =
Lățime de cheiering
 $\varnothing$ = Diametrul
inelului df = Diametrul
găurii necesare
pentru fixare h1
= Adâncimea
de găurire
recomandată h(nom)
= Adâncimea minimă
de găurire hef =
Adâncimea efectivă
de ancorare Scr,
N = Caracteristica
de distanțiere Ccr,
N = Caracteristica
de distanța
marginală tfix(max)
= Grosimea
fixării Tinst = Cuplul
de strângere în

Standarde

NmNrec = Sarcina recomandată în kN
Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton fără crăpături (zona de presiune) cu beton de clasa C20/25, incluzând factor parțial de siguranță $\gamma_f = 1,4$ și dacă Scr, N și Ccr, N sunt luate în considerare. ETA-7

Specificatii tehnice

Ccr, N	83
d-D	M10
df	12
D (mm)	10
do	10
h (nom.)	66.5
h1	75
hef	55
L (mm)	90
Nrec	6.35
Inel ø	20
s	17
Scr, N	165
tfix(max.)	10
Tinst	35

Desen tehnic

