




Inel reglabil de fixare cu șurub Oțel prelucrabil 40

Cod Articol	37840.400.001
Marcă	-
UBB	950356355319
UNSPSC	31161807
EAN	8715492772008
PKG. of 2	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	40 mm
Material	Oțel prelucrabil
Diametru extern	70

Info


Caracteristici speciale ale inelelor de fixare reglabile: Instalare facilă, sarcină scăzută pe ax. Compensează variații de toleranță ale axului. Desfacere simplă și re poziționare precisă și rapidă. Axul nu este deteriorat în momentul operațiunilor de strângere sau desfacere. Dispersare egală a forței pe toată circumferința axului.

Standarde

Specificatii tehnice

b	14
b (j14)	14
d1	40
d2	70
d2 (h13)	70

Desen tehnic



D (mm) 40

Mărire șurub M6x20