



Știft cilindric întărit, zonă de toleranță m6 DIN 6325 Oțel 60±2HRC Simplu 1X4MM

Cod Articol	39080.010.004
Marcă	-
UBB	950359019904
UNSPSC	31163203
EAN	8715492798312
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1 mm
Lungime	4 mm
Material	Oțel
Material tehnic	60±2HRC
Tratament suprafață	Simplu

Info

Știfturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere și de măsurare. Lungimea nominală (L#, clasă de toleranță js14) include și capetele rotunjite (toleranță js14)

Standarde

ISO	≈8734-A
NEN	≈2282
NF	≈E27-475
DIN	6325

Specificatii tehnice

D (mm)	1
L (mm)	4
L1	4
L2	0.4
r	1
z1 ≈	0.15
z2 ≈	0.08

Desen tehnic

