

#tift elastic, sarcini mari ISO 8752 O#el arc 420-560 HV30 Zincat 3X12MM



Cod Articol	39105.030.012
Marcă	-
UBB	500649079703
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256392
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

d (nom.)	3
Diametru (mm)	3
Lungime (L) (mm)	12

Remarci V = Forța dublă minimă în kN.
 Pentru diametrul de găurire d(nominal) toleranța H12 este recomandată.

Material (lung)	O#el arc
Material tehnic	420-560 HV30
Tratament al suprafeței	Zincat

Standarde

DIN	1481
BS	7060
ISO	8752

Specificatii tehnice

a (min.)	0.5
d ₁ (max.)	3.5
d ₁ (min.)	3.3
d ₂ ≈	2.1
s	0,6
V	6.32

Desen tehnic

