

Splint DIN 94 Oțel Zincat 1,2X36MM



Cod Articol	39350.012.036
Marcă	-
UBB	500645350520
UNSPSC	31163204
EAN	8717077082076
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	1.2 mm
Lungime	36 mm
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat

Standarde

DIN	94
NEN	182
ISO	1234
NF	E25-774

Info

Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului. Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506. Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari. Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.

Specificatii tehnice

a (max.)	2.5
b ≈	3
c (max.)	2

Desen tehnic

c (min.) 1.7

d (min.) 0.9

D (mm) 1.2

L (mm) 36

d (max.) 1

