



Știft paralel crestat longitudinal DIN 1473 Oțel prelucrabil 5X8MM

Cod Articol	39730.050.008
Marcă	-
UBB	950359660848
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826152
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	5 mm
Lungime	8 mm
Material	Oțel prelucrabil

Info

V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel). Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel). Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11. Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.

Standarde

DIN	1473
ISO	≈8740
NEN	≈2604

Specificatii tehnice

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.25
D (mm)	5

Desen tehnic

f ≈	2
L (mm)	8
r ≈	5
Toleranță	h11
V	16.5

FABORY

