




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Alamă CU2/CU3 M5X60

Cod Articol	46050.050.060
Marcă	-
UBB	500648057031
UNSPSC	31161612
EAN	8717077289307
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	60 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Material	Alamă
Material tehnic	CU2/CU3
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	603
ISO	≈8677
NEN	≈303
BS	≈4933

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	60
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Desen tehnic

