



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M1X8

Cod Articol	51110.010.008
Marcă	-
UBB	500633178669
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612074
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1
Lungime	8 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Filet complet $L \leq$	5
k (max.)	0.6
L (mm)	8
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Desen tehnic

