



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M1X10

Cod Articol	51110.010.010
Marcă	-
UBB	500633178743
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612081
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1
Lungime	10 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M1
Thread length (min.)	5
dk (max.)	1.9
Filet complet $L \leq$	5
k (max.)	0.6
L (mm)	10
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.2

Desen tehnic

