FABORY



Șurub **cu cap cilindric,** locaș **crestat DIN 84** Oțel **inoxidabil A2 70 împachetare mare M1X2**

Cod Articol	51120.010.002
Marcă	-
UBB	500571320737
UNSPSC	31161504
EAN	8715494118965
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1
Lungime	2 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

DIN	84
BS	≈4183
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NEN	≈1602

Specificatii tehnice

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Filet complet L ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	2
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Desen tehnic