FABORY



Șurub **cu cap cilindric,** locaș **crestat DIN 84** Oțel **inoxidabil A2 70 împachetare mare M1,2X3**

Cod Articol	51120.012.003
Marcă	-
UBB	950353255132
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270603
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M1.2
Lungime	3 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Filete	Filet metric
Info	împachetare mare

Standarde

NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Filet complet L ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	3
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Desen tehnic