



Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M8X20

Cod Articol	51230.080.020
Marcă	-
UBB	952351511987
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276339
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	20 mm
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Dog
Filete	Filet metric
Info	Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.


Standarde

NF	E27-182
DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
ISO	4028

Specificatii tehnice

d-D	M8
dp (max.)	5.5
L (mm)	20
P	1.25
s	4
t (min.)	3
z lung (min.)	4
z lung L ≥	12

Desen tehnic



z scurt (min.) 2

FABORY