



Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A2 M16X20

Cod Articol	51230.160.020
Marcă	-
UBB	500571477586
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114288
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Lungime	20 mm
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A2
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Dog
Filete	Filet metric
Info	Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.


Standarde

ISO	4028
NF	E27-182
DIN	915
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4

Specificatii tehnice

d-D	M16
dp (max.)	12
L (mm)	20
P	2
s	8
t (min.)	6.4
z lung (min.)	8
z lung L ≥	25

Desen tehnic



z scurt (min.) 4

FABORY