



Știft filetat crestat cu vârf conic DIN 553 Oțel inoxidabil A1/A2 M5X5

Cod Articol	51293.050.005
Marcă	-
UBB	500571484913
UNSPSC	31161505
EAN	8715494104906
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	5 mm
Tip antrenare	Crestat
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A1/A2
Direcție filet	Dreapta
Vârful știftului	Cone
Filete	Filet metric
Info	În funcție de disponibilitate se poate livra atât A1 cât și A2.

Standarde

DIN	553
ISO	7434
NF	E25-161
BS	4219
NEN	1488

Specificatii tehnice

d-D	M5
dt (max.)	0.5
L (mm)	5
n	0.8
P	0.8

Desen tehnic

