

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel inoxidabil A4 80 M10X45

Cod Articol	53511.100.045
Marcă	-
UBB	500697370830
UNSPSC	31161620
EAN	8715492955746
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	45 mm
Clasă	80
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	16

Desen tehnic

