

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M2,5X5

Cod Articol	55010.025.005
Marcă	-
UBB	500571540284
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120814
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2.5
Lungime	5 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Specificatii tehnice

d-D	M2.5
k	1.7
L (mm)	5
P	0.45
s	5

Desen tehnic

