

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 70 M6X30

Cod Articol	55010.060.030
Marcă	-
UBB	950351860487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323873
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	30 mm
Clasă	70
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Specificatii tehnice

d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Desen tehnic

