

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M10X110

Cod Articol	55010.100.110
Marcă	-
UBB	950351864026
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324375
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	110 mm
Clasă	Min.50
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standarde

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Specificatii tehnice

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	17

Desen tehnic

