



Spiralock Piuliță hexagonală cu autoblocare și flanșă ISO 4161 Oțel inoxidabil A4 M16

Cod Articol	55115.160.200
Marcă	-
UBB	500686522003
UNSPSC	31161727
EAN	8717077786714
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Tip antrenare	Hexagon
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info	Datorită configurației unice de filet piulița cu flanșă Spiralock oferă soluția perfectă pentru când o fixare trebuie să fie strânsă și blocată cu încredere. Beneficii piuliței cu flanșă Spiralock sunt: Rezistență excepțională la desfacere datorată vibrațiilor Elimină necesitatea altor sisteme de blocare Funcționează cu organe de asamblare standard (cu clasă de toleranță filet 4g6g, 6g, 6h și
------	--

Standarde

ISO	4161
-----	------

MJ) Îmbunătățește rezistența la oboseală a conexiunii. Poate fi re-utilizată fără a se reduce fiabilitatea. Ușurează asamblare prin reducerea timpului necesar. Reduce costul de înlocuire periodică a conexiunilor filetate. Datorită design-ului Spiralock, conexiunile filetate necesita cu 10-20% mai mult cuplu decât este necesar pentru conexiuni filetate standard, datorită re-direcționării parțiale a acestor forțe dintr-o direcție axială într-una radială. Creșterea cuplului poate varia în funcție de tipul de material și al acoperirii acestuia. Această relație cuplu/tensionare trebuie evaluată în conexiunea existentă pentru a determina cuplul corect care trebuie aplicat pentru a atinge nivelul de tensionare specificat. Pentru informații suplimentare apălați la Departamentul Tehnologic.

Specificatii tehnice

d-D	M16
dc (max.)	34.5
m (max.)	16
P	2
s	24

Desen tehnic

