




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A4 70 M5X20

Cod Articol	55500.050.020
Marcă	-
UBB	951351838382
UNSPSC	31161612
EAN	8715492346285
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	20 mm
Threaded pitch (P)	0.8
Clasă	70
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4933
ISO	≈8677
NEN	≈303
DIN	603

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	20
P	0.8
fn (max.)	4.1
Vn (max.)	5.48

Desen tehnic

