




Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A4 70 M6X12

Cod Articol	55500.060.012
Marcă	-
UBB	500633434252
UNSPSC	31161612
EAN	8715494602389
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	12 mm
Threaded pitch (P)	1
Clasă	70
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈8677
NEN	≈303
BS	≈4933
DIN	603

Specificatii tehnice

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	12
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Desen tehnic

