



Dopuri filetate locaș inbus, filet conic, Gaz DIN 906 Oțel inoxidabil A4 R3/8

Cod Articol	55962.096.001
Marcă	-
UBB	951355348818
UNSPSC	31162103
EAN	8715493987791
PKG. of 50	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	3/8 Inch
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Taper pipe thread

Standarde

DIN	906
-----	-----

Specificatii tehnice

b (js16)	10
s (D12)	8
Filete pe inch	19

Desen tehnic

