FABORY



Dopuri filetate locaș **inbus, filet conic, Gaz DIN 906** Oțel **inoxidabil A4 R3/4**

Cod Articol	55962.191.001
Marcă	-
UBB	500512336875
UNSPSC	31162103
EAN	8715494309493
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	3/4 Inch
Tip antrenare	Locaş hexagonal
Material	Oțel inoxidabil
Material tehnic	A4
Direcție filet	Dreapta
Filete	Taper pipe thread

Standarde

DIN	906

Specificatii tehnice

b (js16)	12
s (D12)	12
Filete pe inch	14

Desen tehnic

