




Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M16

Cod Articol	56052.160.001
Marcă	-
UBB	950355856036
UNSPSC	31161731
EAN	8715492860095
PKG. of 4	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Culoare	Bej
Tip antrenare	Hexagon
Material	Glass-fiber reinforced epoxy
Material tehnic	Permaglas ME 730
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Info

Caracteristici speciale ale PERMAGLAS ME 730: Rășină epoxidică ranforsată cu fibră de sticlă. Rezistentă termică: – 270°C până la +155°C. Greutate redusă (indice 1,8). Rezistentă la coroziune. Rezistentă la agenți chimici agresivi și gaze. Izolat termic și electric. Ne-magnetizabil. Proprietăți mecanice mai bune decât poliamida.

Standarde

Specificatii tehnice

d-D	M16
m	16
P	2
s	24

Desen tehnic

