



Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M8

Cod Articol	56054.080.001
Marcă	-
UBB	950356547717
UNSPSC	31161807
EAN	8715492860125
PKG. of 8	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Culoare	Bej
Pentru mărime nominală	8mm
Material	Glass-fiber reinforced epoxy
Material tehnic	Permaglas ME 730

Info

Caracteristici speciale ale PERMAGLAS ME 730: Rășină epoxidică ranforsată cu fibră de sticlă. Rezistentă termică: – 270°C până la +155°C. Greutate redusă (indice 1,8). Rezistentă la coroziune. Rezistentă la agenți chimici agresivi și gaze. Izolat termic și electric. Ne-magnetizabil. Proprietăți mecanice mai bune decât poliamida.

Standarde

Specificatii tehnice

d-D	M8
d1	9
d2	18
s	1.5

Desen tehnic

