



Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M16

Cod Articol	56054.160.001
Marcă	-
UBB	950356548053
UNSPSC	31161807
EAN	8715492860156
PKG. of 4	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M16
Culoare	Bej
Pentru mărime nominală	16mm
Material	Glass-fiber reinforced epoxy
Material tehnic	Permaglas ME 730

Info

Caracteristici speciale ale PERMAGLAS ME 730: Rășină epoxidică ranforsată cu fibră de sticlă. Rezistentă termică: – 270°C până la +155°C. Greutate redusă (indice 1,8). Rezistentă la coroziune. Rezistentă la agenți chimici agresivi și gaze. Izolat termic și electric. Ne-magnetizabil. Proprietăți mecanice mai bune decât poliamida.

Standarde

Specificatii tehnice

d-D	M16
d1	18
d2	32
s	3

Desen tehnic

