

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M12X40/30

Cod Articol	56090.120.040
Marcă	-
UBB	952351070265
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860255
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	40 mm
Clasă	6.6
Culoare	Alb
Tip antrenare	Hexagon
Forma de cap	Cap hexagonal
Material	Plastic
Material tehnic	Poliamidă (nilon)
Direcție filet	Dreapta
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	≈931
NEN	≈1555
NF	≈E25-112
ASME	≈B18.2.3.1M
ISO	≈4014

Specificatii tehnice

b	30
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Desen tehnic

