



KIPP Cam levers, external thread Negru Aluminiu turnat EN AC-46200/ oțel inoxidabil 1.4305 M3X12,0X10

Cod Articol	58006.030.010
Marcă	-
UBB	500689424298
UNSPSC	31162807
EAN	4059245210152
PKG. of 4	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Culoare	negru
D1_MM	12mm
Material	Aluminiu turnat/oțel inoxidabil
Material tehnic	EN AC-46200/1.4305
Filete	Filet metric

Standarde

Info	Material: Mânere din aluminiu turnat EN AC-46200. Șaibă de mișcare plastic PA 66 GF 35-X ranforsată cu fibră de sticlă. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Șaibă și cepuri din oțel clasă 5.8.Versiune: Mânere negre structură fină. Șaibă de mișcare, neagră. Pin lucios. Șaibă și cep din oțel zincat, pasivat albastru.Note: Mânerele de fixare sunt utilizate dacă poziția pârgheii în
------	--

raport cu axa de tensiune permite doar o poziție specifică (cerc de interferență). Poziția exactă a pârghiei poate fi reglată cu o șurubelniță pe știftul cu filet fin. Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constantă. Referință desen: 1) știft filetat pentru reglarea fină a mânerului adjustable

Specificatii tehnice

A	36.2
A1	41.7
B	14.4
B1	11.5
Forță manuală FH (N)	90
D	3
D1	12
D2	6
F	1
H	9
H1	13
L	10
S	1

Desen tehnic

