



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Argintiu metalic Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M5X13X10

Cod Articol	58029.050.010
Marcă	-
UBB	500689481942
UNSPSC	31162807
EAN	4059245078004
PKG. of 10	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	Argintiu metalic
D1_MM	13mm
Material	Zinc turnat/otel
Tratament suprafață	Acoperire plastic/ oxid negru
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.

Standarde

Specificatii tehnice

A	39
A1	46
D	10
D1	13
D2	14
D3	10.5
H	24.5

Desen tehnic

H2	15
H3	32.5
H4	35.5
H1	4
Număr de dinți	16
L	10
X	5

