



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Argintiu metalic Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M10X25X70

Cod Articol	58029.102.070
Marcă	-
UBB	500689489622
UNSPSC	31162807
EAN	4059245079483
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	Argintiu metalic
D1_MM	25mm
Material	Zinc turnat/otel
Tratament suprafață	Acoperire plastic/ oxid negru
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.

Standarde

Specificatii tehnice

A	95
A1	108
D	19
D1	25
D2	26
D3	19
H	42.5

Desen tehnic

H2	26
H3	67
H4	72
H1	10
Număr de dinți	24
L	70
X	10

