FABORY



KIPP Clamping levers, external thread Portocaliu Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M12X95X30

Cod Articol	58042.120.030
Marcă	-
UBB	500689540440
UNSPSC	31162807
EAN	4059245093205
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	Orange
D1_MM	27mm
Material	Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă	Acoperire plastic/ oxid negru
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru.Referință desen: 1) vârf plat DIN 78

Standarde

Specificatii tehnice

A	95
A1	109
B	13
D	19
D1	27

Desen tehnic

D2	27.5
H	43
H2	27
H3	63
H4	67.5
H1	10
Număr de dinți	24
L	30
X	12

