FABORY



# KIPP Clamping levers, external thread Cromat Zinc turnat/ otel 5.8 Cromare lucioasa/oxid negru M12X95X30

| | |
|---|---|
| Cod Articol | 58048.120.030 |
| Marcă | - |
| UBB | 500689584257 |
| UNSPSC | 31162807 |
| EAN | 4059245093441 |
| PKG. of 4 | Exclusiv împachetare |

## Parametri tehnici

| | |
|---|---|
| Clasă | 5.8 |
| Culoare | Cromat |
| D1_MM | 27mm |
| Material | Zinc turnat/otel |
| Tratament suprafaţă | Cromat lucios/oxid negru |
| Filete | Filet metric |
| Info | Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8Versiune: Mâner cromat lucios. Piesele din oțel oxidate negru.Referință desen: 1) vârf plat DIN 78 |

## Standarde

## Specificatii tehnice

| | |
|---|---|
| A | 95 |
| A1 | 109 |
| B | 13 |
| D | 19 |
| D1 | 27 |

## Desen tehnic

| | |
|---|---|
| D2 | 27.5 |
| H | 43 |
| H2 | 27 |
| H3 | 63 |
| H4 | 67.5 |
| H1 | 10 |
| Număr de dinți | 24 |
| L | 30 |
| X | 12 |

