FABORY



KIPP Clamping levers, external thread with cap Portocaliu Zinc turnat/ otel 5.8 Acoperire plastic/ oxid plastic M8X80X20

Cod Articol	58052.081.020
Marcă	-
UBB	500689595303
UNSPSC	31162807
EAN	4059245095353
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Clasă	5.8
Culoare	Orange
D1_MM	21mm
Material	Zinc turnat/otel
Tratament suprafaţă	Acoperire plastic/ oxid negru
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel clasa 5.8. Capac de protecție oțel inox 1.4.305.Versiune: Mâner cu acoperire plastic, piese din oțel oxidate negru. Capac de protecție oțel inox lucios.

Standarde

Specificatii tehnice

A	80
A1	91
B	11
D	16

Desen tehnic

D1	21
D2	22
H	41.5
H2	24
H3	54.5
H4	58.5
H1	10
Număr de dinți	22
L	20
X	8

