



KIPP Clamping levers, internal thread Roșu Zinc turnat/otel inoxidabil 1.3205 Acoperire plastic/lucios M10X80

Cod Articol	58057.100.080
Marcă	-
UBB	500689613957
UNSPSC	31162807
EAN	4059245085941
PKG. of 4	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Culoare	Red
D1_MM	21mm
Material	Zinc turnat/otel inoxidabil
Material tehnic	1.4305
Tratament suprafață	Acoperire plastic/lucios
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel inoxidabil 1.4305 Versiune: Mâner cu acoperire plastic. Piese din oțel lucioase.

Standarde

Specificatii tehnice

A	80
A1	91
B	11
D	16
D1	21
D2	22

Desen tehnic

H	37
H2	24
H3	54.5
H4	58.5
H1	10
Număr de dinți	22
T	14
X	10

