



KIPP Clamping levers, external thread Roșu Zinc turnat/otel inoxidabil 1.3205 Acoperire plastic/lucios M8X65X15

Cod Articol	58058.080.015
Marcă	-
UBB	500689617008
UNSPSC	31162807
EAN	4059245097012
PKG. of 5	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Culoare	Red
D1_MM	18.5mm
Material	Zinc turnat/otel inoxidabil
Material tehnic	1.4305
Tratament suprafață	Acoperire plastic/lucios
Filete	Filet metric
Info	Material: Mâner zinc turnat EN 12844. Toate celelalte piese din oțel inoxidabil 1.4305. Versiune: Mâner cu acoperire plastic. Piese din oțel inoxidabil lucioase. Referință desen: 1) vârf plat DIN 78

Standarde

Specificatii tehnice

A	65
A1	74.5
B	9.5
D	13.5

Desen tehnic

D1	18.5
D2	19
H	28.5
H2	17.5
H3	42.5
H4	45.5
H1	6.5
Număr de dinți	20
L	15
X	8

